

即日起至 111 年 3 月 1 日止。網址 www.ruineng.mymailer.com.tw 下載

品名	功能	每個特價	備註
 過濾器:FSD-1	肆. 操作說明: 一. 開機: 1. 瓶入容罐網板過濾液體, 固定旋轉至適當位置; 固定旋轉, 鎖上管子, 液體品至產品槽。 2. 開。 3. 出料手動開打開/入料手動開關閉。 4. 出料開關切換至出料位置。 5. 調整直流馬達轉數; 直流馬達轉動, 選擇前推至 L 位置停止, 完成入料動作。 6. 入料手動開打開/出料手動開關閉。 7. 出料手動開切換至入料位置。 8. 調整直流馬達轉數; 直流馬達轉動, 選擇後推至 L 位置停止, 完成入料動作。 9. 出料手動開打開/入料手動開關閉。 10. 出料開關切換至出料位置。 11. 直流馬達轉動, 選擇前推至 L 位置停止, 完成出料動作。 12. 重複至 11 步驟, 直至完成過濾工作。 注意: 上/下接板孔位位置對準; 每一產品到最大過濾量時; 請更換新品。 不鏽鋼板過濾網板厚度及節距以現場說明為主。	28000 元/ 套	交期: 依有庫存 7 天 及無庫存 30 天起
 加熱攪拌器 ESH-1	正面: 電源開關附燈 : 做電源開關及指示。 轉數調整鈕(STIR): 調整轉數由 300~900rpm。 溫度調整鈕(HEATER): 調整溫度由 30~250°C 背面: 電源座附保險座: 提供電源輸入及過載保護。 HEATER 電源座 : 提供 HEATER 電源(外接 HEATER)。	3800. 元	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起
 加熱攪拌器 ESH-3 有顯示器:ESH-3D	正面: 電源開關附燈 : 做電源開關及指示。 轉數調整鈕(STIR): 調整轉數由 300~900rpm。 溫度調整鈕(HEATER): 調整溫度由 30~250°C 背面: 電源座附保險座: 提供電源輸入及過載保護。 HEATER 電源座 : 提供 HEATER 電源(外接 HEATER)。 時間控制鈕: 0~10Hr	5000. 元  EHS-3D 6000. 元	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起
 攪拌器 MC-1	80~800RPM 控制 附攪拌棒 宜用於水溶性, 低黏度攪拌。	3800. 元	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起
 SEW-2 焊廢氣工作台	有擴充電源座, 如控制進料 PUMP、真空控制等電源。 電烙鐵可調溫。附電烙鐵固定架。內建焊錫固定座。 LED 燈照明。附保險絲座、過載保護。 放大鏡, 方便焊接。 可攜式設計。	4800. 元	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起
 振盪器 SK-1AL	設定振盪頻率控制 轉動計時轉鈕設定, 倒數時間到, 停止振盪。 定時/連絡切換開關: 定時位置, 0~1HOUR 或 0~3HOUR 定時用/超時就切至連續位置。	4800. 元	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起
 雙效過濾 VacFilter	壹. 用於吸入口 防止有細粉末或異物進入真空 pump 內, 造成損毀。 貳. 用於排氣口 有效減少最初系統抽真空時, 排出的大量油氣。 參. 過濾器阻塞時: 放入溶劑 5 分鐘後, 用噴氣吹乾即可再次使用。可重複使用。六腳過濾網材料費用低廉。完勝任何油霧過濾器, 減碳不浪費。	1800 元 無 KF25 快速接頭 組	交期: 依有庫存 7 天 及 30 天起